

Nouveaux serrages manuels avec base à montage frontal

DESTACO élargit sa gamme de serrages de maintien horizontaux et verticaux avec une base de fixation frontale. Ces variantes permettent aux applications d'être très flexibles en termes d'installation.



Points forts/options du produit

- Serrage manuel avec base de fixation frontale
- 4 modèles disponibles
- Action verticale ou horizontale de la poignée
- Extrêmement compact et peu encombrant



PIVOTEMENT




MAINTIEN

Caractéristiques, marchés et applications

 PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune interférence avec la connexion de montage • Bagues trempées aux principaux points de pivot • Profil bas (225-UF et 235-UF) 	 INDUSTRIE	 ASSEMBLAGE
 SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Grand dégagement des mains pour une meilleure sécurité (2002-UF et 2007-UF) 	 AÉROSPATIALE	 SOUDAGE
 INTERCHANGEABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Offre les mêmes broches et supports de boulons dans le groupe de modèles existants • Utilise le même schéma de trous que les modèles existants 	 BIENS DE CONSOMMATION	 MONTAGE/ESSAIS USINAGE CNC
		 AUTOMOBILE	

NOUVEAUX serrages de maintien verticaux avec base à montage frontal



Base de montage frontal compacte et peu encombrante.

Modelé	Force de retenue Max	Ouverture du bras (+10°)	Ouverture de la poignée (+10°)	Poids (±10% Max)	Accessoires (vendus séparément)	
					Assemblage de la broche	Bride de fixation
2002-UF	2700 N	75°	66°	0,30 kg	215208-M	215105
2007-UF	4450 N	76°	64°	0,71 kg	2007208-M	507107

NOUVEAUX serrages de maintien horizontaux avec base à montage frontal



Base de montage frontal compacte et peu encombrante.

Modelé	Force de retenue Max	Ouverture du bras (+10°)	Ouverture de la poignée (+10°)	Poids (±10% Max)	Accessoires (vendus séparément)	
					Assemblage de la broche	Bride de fixation
225-UF	2220 N	92°	70°	0,32 kg	225208-M	507107
235-UF	3340 N			0,92 kg	240208-M	235106

Les dimensions et informations techniques sont susceptibles de changer sans notification.

MC_UFMC-F_0122_FR