

SERIE LW-SCM

LEICHTE GEFEDERTE SAUGERHALTER

DESTACOs neue gefederte Saugerhalter sind leichter als unsere bewährten gefederten Saugerhalter. Die LW-SCM-Serie wird meist in der Blechbearbeitung eingesetzt, um Blechstapel mit mehreren Dicken aufzunehmen und die Bleche beim Ablegen abzufedern.

Die Konstruktion ist modular aufgebaut mit einer gemeinsamen Basiseinheit und mehreren Montageoptionen. Der LW-SCM ist zwar für den vertikalen Einsatz vorgesehen, verfügt aber über zwei weit auseinander liegende, wartungsfreie Buchsen, die eine geringfügige außermittige Belastung besser ausgleichen und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Zu den Montageoptionen gehören eine Apple Core-, eine Schott- oder eine Klemmbefestigung für Rohrbefestigungen.

Integrierte Luftanschlüsse erlauben den Anschluss von DESTACO-Venturi-Vakuumern oder Luftanschlüssen für Fernvakuum. Gewinde an den unteren Enden nehmen die Vakuumsauger auf, um eine sichere Aufnahme und Handhabung von Blechteilen zu gewährleisten.



PRODUKT-HIGHLIGHTS/OPTIONEN

- Schott-, Apple Core-Befestigung
- Metrische oder zöllige Rohrbefestigung
- Metrische oder zöllige Luftanschlüsse
- 3 Hublängen verfügbar



PICK AND PLACE

MERKMALE UND VORTEILE



LEISTUNG

- Nicht rotierende Welle für präzise Teile-/Blechplatzierung
- Bewährtes Design für reibungslosen, gleichmäßigen und langlebigen Betrieb
- Getestet auf 3 Millionen Zyklen



WARTUNGSARM

- Wartungsfreie Buchsen für lange Lebensdauer, keine Schmierung erforderlich
- Harteloxierter Schaft mit Teflonbeschichtung für gleichbleibend reibungslosen Betrieb



AUSTAUSCHBAR

- Metrische oder zöllige Luftanschlussöffnung
- Metrischer oder zölliger Vakuumsaugeranschluss
- Schott-, Apple Core- oder Rohrmontage



PRESSSHOP/
STANZEN

ANWENDUNGEN



AUTOMOTIVE



INDUSTRIE


MÄRKTE

LEICHTE GEFEDERTE SAUGERHALTER SERIE LW-SCM

Die Serie LW-SCM ist kleiner und leichter als unsere bisherigen gefederten Saugerhalter. So können Anwender ihre Automatisierung beschleunigen und ihre Produktivität steigern. Außerdem reduziert das geringe Gewicht den Verschleiß und damit auch die Wartungskosten von Robotern sowie Anlagen.


Drei Montagemöglichkeiten:

- Schott-Ausführung für Gewinde- oder Durchgangslochmontage (M27x2)
- Apple Core-Version zur Montage am Ende eines Schwenkarms (Ø0,75")
- Klemme für die Rohrmontage (Ø40mm/1.50")



Metrische oder zöllige Luftanschlüsse verfügbar.

- 3/8 NPT (Schwarz)
- ISO G3/8 (Blau)



(Metrische Option wird auf dem Klemmgerüst angezeigt)

Drei Hublängen verfügbar

- 50 mm/2.00 Zoll
- 100 mm/4.00 Zoll
- 150 mm/6.00 Zoll



Metrische oder zöllige Vakuumsaugermontage

- 3/8 NPT (Schwarz)
- ISO G3/8 (Blau)



ÄNDERUNGEN AN ABMESSUNGEN UND TECHNISCHEN DATEN VORBEHALTEN.