

# 605 SERIE

## Schubstangenspanner | Produktübersicht

### Produktmerkmale:

- Schubstange mit Innengewinde
- Druck- und Zugspanner, verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

In den USA und international patentrechtlich geschützt

### Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Positionieren
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

### Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1

Modell 615/615-M mit gegenläufiger Handhabung


605  
mit Zollgewinde  
605-M



**Farbige Griffe**  
Erhältlich für dieses Modell. Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.



## Technische Informationen, Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	M Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
605	[300 lbf] 1330 N	[0.69 lb] 0,31 kg	45:1/40:1	[1.25] 31,8	5/16-18	207203
605-M					M8	207203-M

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

