

SÉRIE LW-SCM

SUPPORTS DE VENTOUSE À RESSORT LÉGERS



Les nouveaux supports de ventouse à ressort légers de DESTACO sont conçus pour être plus légers que nos supports de ventouse à ressort robustes actuels. La série LW-SCM est généralement utilisée dans les applications d'emboutissage de tôles pour accueillir des piles de panneaux d'épaisseurs multiples et amortir le panneau lors de la dépose.

La construction est modulaire avec une unité de base commune et de multiples options de montage. Bien que le LW-SCM soit destiné à une utilisation verticale, il est doté d'une paire de bagues sans entretien largement espacées afin de mieux supporter les charges mineures hors axe et d'assurer une longue durée de vie. Les options de montage comprennent un moignon latéral, un filetage axial ou une pince pour les montages de tubes.

Des raccords d'air sont intégrés pour permettre la connexion des générateurs de vide venturi DESTACO ou des raccords d'air pour le vide à distance, et des ventouses sont installées sur les filets de montage inférieurs pour une prise en charge sûre et la manipulation des pièces.



POINTS FORTS DU PRODUIT/OPTIONS

- Montage en axial, en moignon latéral
- Montage sur tube métrique ou impérial
- Orifices de raccordement d'air métriques ou impériaux
- 3 longueurs de course disponibles



PRISE ET DEPOSE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



PERFORMANCE

- Arbre non rotatif pour un placement précis des pièces/feuilles
- Conception éprouvée pour un fonctionnement régulier, constant et durable
- Testé pour 3 millions de cycles



PEU D'ENTRETIEN

- Bagues sans entretien pour une longue durée de vie et aucune lubrification n'est nécessaire
- L'arbre est anodisé avec téflon pour un fonctionnement régulier et sans à-coups.



INTERCHANGEABLE

- Orifice de raccordement d'air métrique ou impérial
- Montage de ventouses métriques ou impériales
- Montage sur filetage axial, moignon latéral ou tube


 SALLE DE PRESSE/
ESTAMPAGE

APPLICATIONS



AUTOMOTIVE



INDUSTRIEL


MARCHÉS

SÉRIE LW-SCM MONTAGES LÉGERS DE COMPENSATEUR À RESSORT

La série LW-SCM est plus petite et plus légère que notre offre actuelle de montages de compensateurs à ressort à usage intensif. Cela permet à nos clients de faire fonctionner leur automatisation plus rapidement, augmentant ainsi leur productivité. L'utilisation de la série LW-SCM permet également de réduire les coûts de maintenance en diminuant l'usure des robots et de l'automatisation.


Trois options de montage :

- Version de montage en cloison par trou taraudé ou traversant (M27x2)
- Modèle moignon latéral pour montage à l'extrémité d'un bras pivotant (Ø0,75")
- Modèle à pince pour montage sur tube (Ø40mm/1.50")



Options de ports de connexion d'air métriques ou impériaux disponibles.

- 3/8 NPT (Noir)
- ISO G3/8 (bleu)



(L'option métrique est indiquée sur le modèle de pince)

Trois longueurs de course disponibles

- 50 mm/2.00 »
- 100 mm/4.00 »
- 150 mm/6.00 »




Montage métrique ou impérial de la ventouse

- 3/8 NPT (Noir)
- ISO G3/8 (bleu)




LES DIMENSIONS ET LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SIÈGE DE
L'ENTREPRISE

 **US**
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

 **DE**
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

 **PL**
+48-506002115
poland@destaco.com

 **FR**
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

 **NL**
+31-297285332
benelux@destaco.com

 **UK**
+44-1902-797980
uk@destaco.com


 **CZ**
+420-603-577-341
czech@destaco.com

 **SP**
+34-936361680
spain@destaco.com

 **IN**
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

 **CN**
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

 **SG**
singapore@destaco.com

 **TH**
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

 **CA**
canada@destaco.com

EE.LWSCM-F_0924_FR

 **MX**
mexico@destaco.com